




Lisensi untuk pengoperasian moneo dalam lingkungan virtualisasi

moneo vAppliance License



Aplikasi

Aplikasi	Perengkapan virtual untuk mengoperasikan software moneo dalam infrastruktur IT yang sudah ada software moneo sudah diinstal sebelumnya termasuk sistem manajemen untuk pemeliharaan perlengkapan
Konfigurasi	Integrasi file .OVF ke dalam lingkungan virtualisasi dan konfigurasi selanjutnya dalam AMS (Appliance Management System)
Kompatibilitas	VMware vSphere 7.0 atau versi yang lebih baru Microsoft Hyper-V 2019 atau versi yang lebih baru
Konektivitas	Interface untuk sensor dan jaringan IT
Pemeliharaan dan dukungan	termasuk pemeliharaan dan dukungan hingga akhir tahun berikutnya

Software/pemrograman

Bahasa	Inggris
Carrier data	download



Lisensi untuk pengoperasian moneo dalam lingkungan virtualisasi

moneo vAppliance License

Tipe lisensi	satu lisensi
Kelas lisensi	versi lengkap

Persyaratan sistem

Siklus CPU min.	1,8 GHz
Jumlah min. core CPU	4
RAM min.	8 GB
Resolusi grafis min.	1920 x 1080
Kartu jaringan	2 x Ethernet 1 Gbit
Protokol jaringan	Ethernet TCP/IP
Sistem operasi	VMware vSphere 7.0; Microsoft Hyper-V 2019; (atau versi yang lebih baru)
Browser web	Google Chrome; Mozilla Firefox; (versi yang didukung: lihat catatan rilis terbaru)

Keterangan

Keterangan	lisensi yang diperlukan untuk pengoperasian produk moneo harus dipesan terpisah
------------	---