

Pemantau kontrol untuk sensor aliran

VS0200/ 30- 60VDC/30- 42VAC

Produk tidak tersedia - entri arsip



1 pemasangan pada rel DIN



Aplikasi

Aplikasi

Pemantauan aliran

Data kelistrikan

Tegangan pengoperasian [V]

30...42 AC / 30...60 DC

Waktu penundaan pengaktifan [s]

30

Jumlah saluran

1

Output

Desain kelistrikan

relai

Peringkat kontak

4 A, 250 V AC

Pemantauan aliran pada fungsi peralihan

relai terhubung jika ada aliran

Software/pemrograman

Penyesuaian titik peralihan

potensiometer

Area pilihan cair/gas

switch geser

Kondisi pengoperasian

Suhu sekitar [°C]

0...60

Perlindungan

IP 40

Terminal peringkat perlindungan

IP 20

Data teknis

Casing

casing untuk pemasangan rel DIN

Dimensi [mm]

75 x 55 x 110

Material


plastik



Pemantau kontrol untuk sensor aliran

VS0200/ 30- 60VDC/30- 42VAC

Elemen display/pengoperasian		
Display	fungsi	11 x LED
Keterangan		
Jumlah paket		1 buah
Koneksi listrik		
terminal: 16 x ...2.5 mm ²		
Koneksi		



- 1: Relais Pemantauan aliran
Warna core :
- BN = coklat
BU = biru
BK = hitam
WH = putih
GY = abu-abu