


Sensor aliran untuk koneksi ke satu unit evaluasi

SFM12ABH/6M/PH

Produk tidak tersedia - entri arsip



Karakteristik produk

Koneksi proses	M12 x 1
----------------	---------

Aplikasi

Media	Cairan; Gas; media agresif
-------	----------------------------

Suhu media	[°C]	-25...80
------------	------	----------

Peringkat tekanan	[bar]	30
-------------------	-------	----

Cairan

Suhu media	[°C]	-25...80
------------	------	----------

Gas

Suhu media	[°C]	-25...80
------------	------	----------

Data kelistrikan

Koneksi ke monitor kontrol	VS 0200
----------------------------	---------

Rentang pengukuran/pengaturan

Cairan

Rentang pengaturan	[cm/s]	3...300
--------------------	--------	---------

Sensitivitas terbesar	[cm/s]	3...60
-----------------------	--------	--------

Gas

Rentang pengaturan	[cm/s]	200...2000
--------------------	--------	------------

Akurasi/deviasi

Gradien suhu	[K/min]	15
--------------	---------	----

Waktu respons

Waktu respons	[s]	1...10
---------------	-----	--------

Cairan

Waktu respons	[s]	1...10
---------------	-----	--------

Gas

Waktu respons	[s]	1...10
---------------	-----	--------

Kondisi pengoperasian

Perlindungan	IP 67
--------------	-------

Data teknis

Casing	tipe berulir
--------	--------------



Sensor aliran untuk koneksi ke satu unit evaluasi

SFM12ABH/6M/PH

Dimensi [mm]	M12 x 1
Penamaan ulir	M12 x 1
Material	Hastelloy C-4 (2.4610)
Material yang kontak dengan media	Hastelloy C-4 (2.4610)
Koneksi proses	M12 x 1

Aksesori

Item dikirim	segel: 2 x AMF 30
--------------	-------------------


Keterangan

Jumlah paket	1 buah
--------------	--------

Koneksi listrik

Kabel: 6 m, PUR; Panjang kabel maksimal: 100 m; 5 x 0.34 mm²

Koneksi



	Warna core :
BN =	coklat
BU =	biru
BK =	hitam
WH =	putih
GY =	abu-abu