

## Sensor aliran untuk koneksi ke satu unit evaluasi

SFR12ABH/10M

Produk tidak tersedia - entri arsip



## Karakteristik produk

|                |                      |
|----------------|----------------------|
| Koneksi proses | G 1/2 ulir eksternal |
|----------------|----------------------|

## Aplikasi

|       |                            |
|-------|----------------------------|
| Media | Cairan; Gas; media agresif |
|-------|----------------------------|

|            |      |          |
|------------|------|----------|
| Suhu media | [°C] | -25...80 |
|------------|------|----------|

|                   |       |    |
|-------------------|-------|----|
| Peringkat tekanan | [bar] | 30 |
|-------------------|-------|----|

## Cairan

|            |      |          |
|------------|------|----------|
| Suhu media | [°C] | -25...80 |
|------------|------|----------|

## Gas

|            |      |          |
|------------|------|----------|
| Suhu media | [°C] | -25...80 |
|------------|------|----------|

## Data kelistrikan

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| Koneksi ke monitor kontrol | VS 0200 |
|----------------------------|---------|

## Rentang pengukuran/pengaturan

## Cairan

|                    |        |         |
|--------------------|--------|---------|
| Rentang pengaturan | [cm/s] | 3...300 |
|--------------------|--------|---------|

|                       |        |        |
|-----------------------|--------|--------|
| Sensitivitas terbesar | [cm/s] | 3...60 |
|-----------------------|--------|--------|

## Gas

|                    |        |            |
|--------------------|--------|------------|
| Rentang pengaturan | [cm/s] | 200...2000 |
|--------------------|--------|------------|

## Akurasi/deviasi

|              |         |    |
|--------------|---------|----|
| Gradien suhu | [K/min] | 15 |
|--------------|---------|----|

## Waktu respons

|               |     |        |
|---------------|-----|--------|
| Waktu respons | [s] | 1...10 |
|---------------|-----|--------|

## Cairan

|               |     |        |
|---------------|-----|--------|
| Waktu respons | [s] | 1...10 |
|---------------|-----|--------|



## Sensor aliran untuk koneksi ke satu unit evaluasi

SFR12ABH/10M

|                                                                           |     |                        |
|---------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------|
| Gas                                                                       |     |                        |
| Waktu respons                                                             | [s] | 1...10                 |
| Kondisi pengoperasian                                                     |     |                        |
| Perlindungan                                                              |     | IP 67                  |
| Data teknis                                                               |     |                        |
| Casing                                                                    |     | tipe berulir           |
| Material                                                                  |     | Hastelloy C-4 (2.4610) |
| Material yang kontak dengan media                                         |     | Hastelloy C-4 (2.4610) |
| Koneksi proses                                                            |     | G 1/2 ulir eksternal   |
| Aksesori                                                                  |     |                        |
| Item dikirim                                                              |     | segel: 2 x AMF 30      |
| Keterangan                                                                |     |                        |
| Jumlah paket                                                              |     | 1 buah                 |
| Koneksi listrik                                                           |     |                        |
| Kabel: 10 m, PUR; Panjang kabel maksimal: 100 m; 5 x 0.34 mm <sup>2</sup> |     |                        |
| Koneksi                                                                   |     |                        |



|      |              |
|------|--------------|
|      | Warna core : |
| BN = | coklat       |
| BU = | biru         |
| BK = | hitam        |
| WH = | putih        |
| GY = | abu-abu      |