


Sensor aliran untuk koneksi ke satu unit evaluasi

SFN12ADB/US-100

Produk tidak tersedia - entri arsip



Karakteristik produk

Koneksi proses	1/2" NPT
----------------	----------

Aplikasi

Aplikasi	tekanan tinggi
Media	Cairan; Gas
Suhu media [°C]	-25...80
Peringkat tekanan [bar]	300

Cairan

Aplikasi	tekanan tinggi
Suhu media [°C]	-25...80

Gas

Suhu media [°C]	-25...80
-----------------	----------

Data kelistrikan

Koneksi ke monitor kontrol	VS 0200
----------------------------	---------

Rentang pengukuran/pengaturan

Cairan

Rentang pengaturan [cm/s]	3...300
Sensitivitas terbesar [cm/s]	3...60

Gas

Rentang pengaturan [cm/s]	200...2000
Sensitivitas terbesar [cm/s]	200...800

Akurasi/deviasi

Gradien suhu [K/min]	15
----------------------	----




Sensor aliran untuk koneksi ke satu unit evaluasi


SFN12ADB/US-100

Waktu respons		
Waktu respons	[s]	1...10
Cairan		
Waktu respons	[s]	1...10
Gas		
Waktu respons	[s]	1...10
Kondisi pengoperasian		
Perlindungan		IP 67
Data teknis		
Casing		tipe berulir
Material		baja tahan karat (1.4571 / 316Ti)
Material yang kontak dengan media		baja tahan karat (1.4571 / 316Ti)
Koneksi proses		1/2" NPT
Aksesori		
Item dikirim		segel: 2 x AMF 30
Keterangan		
Jumlah paket		1 buah
Koneksi listrik		

Konektor: 1 x M12; pengkodean: A; Panjang kabel maksimal: 100 m



Koneksi



Warna core :

BN = coklat

BU = biru

BK = hitam

WH = putih

GY = abu-abu