


Sensor aliran untuk koneksi ke satu unit evaluasi

SFM12AACE1

Produk tidak tersedia - entri arsip



Karakteristik produk

Koneksi proses	M12 x 1
----------------	---------

Aplikasi

Aplikasi	Eks zona 1
Suhu media [°C]	-25...80
Peringkat tekanan [bar]	5

Cairan

Aplikasi	Eks zona 1
Suhu media [°C]	-25...80

Data kelistrikan

Koneksi ke monitor kontrol	VS 0200 Exi
----------------------------	-------------

Rentang pengukuran/pengaturan

Cairan

Rentang pengaturan [cm/s]	0...60
Sensitivitas terbesar [cm/s]	0...20

Akurasi/deviasi

Gradien suhu [K/min]	7
----------------------	---

Waktu respons

Waktu respons [s]	2...20
-------------------	--------

Cairan

Waktu respons [s]	2...20
-------------------	--------

Kondisi pengoperasian

Perlindungan	IP 67
--------------	-------

Data teknis

Casing	tipe berulir
Dimensi [mm]	M12 x 1
Penamaan ulir	M12 x 1
Material	PTFE
Material yang kontak dengan media	PTFE
Koneksi proses	M12 x 1

SF0703



Sensor aliran untuk koneksi ke satu unit evaluasi

SFM12AACE1


Keterangan

Jumlah paket	1 buah
--------------	--------

Koneksi listrik

Kabel: 2 m, TPE-S; Panjang kabel maksimal: 100 m; 5 x 0.34 mm²

Koneksi



	Warna core :
BN =	coklat
BU =	biru
BK =	hitam
WH =	putih
GY =	abu-abu