




Sensor aliran untuk koneksi ke satu unit evaluasi

SFR12AACE1

Produk tidak tersedia - entri arsip



Karakteristik produk

Koneksi proses	G 1/2 ulir eksternal
----------------	----------------------

Aplikasi

Aplikasi	Eks zona 1
Suhu media [°C]	-25...80
Peringkat tekanan [bar]	5

Cairan

Aplikasi	Eks zona 1
Suhu media [°C]	-25...80

Data kelistrikan

Koneksi ke monitor kontrol	VS 0200 Exi
----------------------------	-------------

Rentang pengukuran/pengaturan

Cairan

Rentang pengaturan [cm/s]	0...60
Sensitivitas terbesar [cm/s]	0...20

Akurasi/deviasi

Gradien suhu [K/min]	7
----------------------	---

Waktu respons

Waktu respons [s]	2...20
-------------------	--------

Cairan

Waktu respons [s]	2...20
-------------------	--------

Kondisi pengoperasian

Perlindungan	IP 67
--------------	-------

Data teknis

Casing	tipe berulir
Material	PTFE
Material yang kontak dengan media	PTFE
Koneksi proses	G 1/2 ulir eksternal

Keterangan

Jumlah paket	1 buah
--------------	--------

SF0711




Sensor aliran untuk koneksi ke satu unit evaluasi

SFR12AACE1

Koneksi listrik

Kabel: 2 m, TPE-S; Panjang kabel maksimal: 100 m; 5 x 0.34 mm²

Koneksi



BN =	Warna core :
BU =	coklat
BK =	biru
WH =	hitam
GY =	putih
	abu-abu