


Sensor aliran untuk koneksi ke satu unit evaluasi

SFM12ZBB/6M

Produk tidak tersedia - entri arsip



Karakteristik produk

Koneksi proses M12 x 1

Aplikasi

Aplikasi rentang suhu tinggi

Media Cairan; Gas

Peringkat tekanan [bar] 30

Cairan

Aplikasi rentang suhu tinggi

Suhu media [°C] 0...120

Gas

Suhu media [°C] 0...100

Data kelistrikan

Koneksi ke monitor kontrol VS 0200

Rentang pengukuran/pengaturan

Cairan

Rentang pengaturan [cm/s] 3...300

Sensitivitas terbesar [cm/s] 3...60

Gas

Rentang pengaturan [cm/s] 200...2000

Sensitivitas terbesar [cm/s] 200...800

Akurasi/deviasi

Gradien suhu [K/min] 15

Waktu respons

Waktu respons [s] 1...10

Cairan

Waktu respons [s] 1...10

Gas

Waktu respons [s] 1...10

Kondisi pengoperasian

Perlindungan IP 67



Sensor aliran untuk koneksi ke satu unit evaluasi

SFM12ZBB/6M

Data teknis	
Casing	tipe berulir
Dimensi [mm]	M12 x 1
Penamaan ulir	M12 x 1
Material	baja tahan karat (1.4571 / 316Ti)
Material yang kontak dengan media	baja tahan karat (1.4571 / 316Ti)
Koneksi proses	M12 x 1
Aksesori	
Item dikirim	segel: 2 x AMF 30
Keterangan	
Jumlah paket	1 buah
Koneksi listrik	
Kabel: 6 m; 5 x 0.34 mm ²	
Koneksi	



BN =
 BU =
 BK =
 WH =
 GY =

Warna core :
 coklat
 biru
 hitam
 putih
 abu-abu