


Produk tidak tersedia - entri arsip

**Karakteristik produk**

|                |          |
|----------------|----------|
| Koneksi proses | 1/2" NPT |
|----------------|----------|

**Aplikasi**

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| Aplikasi                | rentang suhu tinggi |
| Media                   | Cairan; Gas         |
| Suhu media [°C]         | -25...80            |
| Peringkat tekanan [bar] | 30                  |

**Cairan**

|                 |                     |
|-----------------|---------------------|
| Aplikasi        | rentang suhu tinggi |
| Suhu media [°C] | -25...80            |

**Gas**

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Suhu media [°C] | -25...80 |
|-----------------|----------|

**Data kelistrikan**

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| Koneksi ke monitor kontrol | VS 0200 |
|----------------------------|---------|

**Rentang pengukuran/pengaturan****Cairan**

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Rentang pengaturan [cm/s]    | 3...300 |
| Sensitivitas terbesar [cm/s] | 3...60  |

**Gas**

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| Rentang pengaturan [cm/s]    | 200...2000 |
| Sensitivitas terbesar [cm/s] | 200...800  |

**Akurasi/deviasi**

|                      |    |
|----------------------|----|
| Gradien suhu [K/min] | 15 |
|----------------------|----|



## Sensor aliran untuk koneksi ke satu unit evaluasi

SFN12ABA

| Waktu respons                                                            |                               |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Waktu respons                                                            | [s] 1...10                    |
| Cairan                                                                   |                               |
| Waktu respons                                                            | [s] 1...10                    |
| Gas                                                                      |                               |
| Waktu respons                                                            | [s] 1...10                    |
| Kondisi pengoperasian                                                    |                               |
| Perlindungan                                                             | IP 67                         |
| Data teknis                                                              |                               |
| Casing                                                                   | tipe berulir                  |
| Material                                                                 | baja tahan karat (1.4305/303) |
| Material yang kontak dengan media                                        | baja tahan karat (1.4305/303) |
| Koneksi proses                                                           | 1/2" NPT                      |
| Keterangan                                                               |                               |
| Jumlah paket                                                             | 1 buah                        |
| Koneksi listrik                                                          |                               |
| Kabel: 2 m, PUR; Panjang kabel maksimal: 100 m; 5 x 0.34 mm <sup>2</sup> |                               |
| Koneksi                                                                  |                               |



BN =  
 BU =  
 BK =  
 WH =  
 GY =

Warna core :  
 coklat  
 biru  
 hitam  
 putih  
 abu-abu