


Pemantau aliran udara

SLG23CEEAKOW/24VAC



Karakteristik produk

Jumlah input dan output	Jumlah output relay: 1
Koneksi proses	Ø 23 mm

Aplikasi

Suhu media	[°C]	-10...50
Peringkat tekanan	[bar]	1

Data kelistrikan

Tegangan pengoperasian	[V]	21.6...26.6 AC
Konsumsi arus	[mA]	50
Resistensi isolasi min.	[MΩ]	100; (500 V DC)
Pelindung polaritas terbalik		tidak
Waktu penundaan pengaktifan	[s]	60

Input/output

Jumlah input dan output	Jumlah output relay: 1
-------------------------	------------------------

Output

Sinyal output	sinyal peralihan
Jumlah output relay	1
Peringkat kontak	3 A (30 V DC / 250 V AC // cULus: 30 V DC / AC)
Pemantauan aliran pada fungsi peralihan	relay terhubung jika ada aliran
Tahan dari hubung singkat	tidak
Pelindung beban berlebih	tidak

Rentang pengukuran/pengaturan

Gas		
Rentang pengaturan	[cm/s]	100...1000




Pemantau aliran udara

SLG23CEEAKOW/24VAC

Sensitivitas terbesar	[cm/s]	100...400	
Akurasi/deviasi			
Gradien suhu	[K/min]	5	
Waktu respons			
Waktu respons	[s]	3...60	
Gas			
Waktu respons	[s]	3...60	
Software/pemrograman			
Penyesuaian titik peralihan	potensiometer		
Kondisi pengoperasian			
Suhu sekitar	[°C]	-10...50	
Suhu penyimpanan	[°C]	-25...85	
Perlindungan	IP 65		
Pengujian/persetujuan			
MTTF	[ANN]	877	
Persetujuan UL	Persetujuan UL no.	I030	
	Nomor file UL	E174189	
Data teknis			
Berat	[g]	198.5	
Dimensi	[mm]	Ø 23 / L = 142	
Material	casing: PBT; permukaan sensor: titanium		
Material yang kontak dengan media	PBT; titanium		
Koneksi proses	Ø 23 mm		
Elemen display/pengoperasian			
Display	fungsi	1 x LED, merah	
	fungsi	1 x LED, hijau	
Koneksi listrik			
Perlindungan yang diperlukan	sekring miniatur sesuai IEC60127-2 lembar 1; ≤ 5 A; cepat		
Aksesori			
Item dikirim	Klem pemasangan: 1, E40048		
Keterangan			
Keterangan	Rekomendasi Periksa keamanan fungsi unit setelah hubung singkat.		
Jumlah paket	1 buah		

**Pemantau aliran udara**

SLG23CEEAKOW/24VAC

Koneksi listrikKabel: 2 m, PUR; 4 x 0.5 mm²**Koneksi**

Catatan sekring miniatur sesuai IEC60127-2 lembar 1 ≤ 5 A cepat

Warna core :

BN = coklat
BU = biru
BK = hitam
WH = putih