




Pemantau kontrol untuk sensor aliran

VS0200/ 90-265VAC/DC

Produk tidak tersedia - entri arsip




Aplikasi	
Aplikasi	Pemantauan aliran
Data kelistrikan	
Tegangan pengoperasian [V]	90...265 AC/DC
Waktu penundaan pengaktifan [s]	30
Jumlah saluran	1
Output	
Desain kelistrikan	relai
Peringkat kontak	4 A, 250 V AC
Pemantauan aliran pada fungsi peralihan	relai terhubung jika ada aliran
Software/pemrograman	
Penyesuaian titik peralihan	potensiometer
Area pilihan cair/gas	switch geser
Kondisi pengoperasian	
Suhu sekitar [°C]	0...60
Perlindungan	IP 40
Terminal peringkat perlindungan	IP 20
Data teknis	
Casing	casing untuk pemasangan rel DIN
Dimensi [mm]	75 x 55 x 110
Material	plastik



Pemantau kontrol untuk sensor aliran

VS0200/ 90-265VAC/DC

Elemen display/pengoperasian		
Display	fungsi	11 x LED
Keterangan		
Jumlah paket		1 buah
Koneksi listrik		
terminal: 16 x ...2.5 mm ²		
Koneksi		



- 1: Relais Pemantauan aliran
Warna core :
- BN = coklat
BU = biru
BK = hitam
WH = putih
GY = abu-abu