




Pemantau kontrol untuk sensor aliran

VS0200/230VAC

Produk tidak tersedia - entri arsip

Produk alternatif: SN0150

Ketika memilih produk dan aksesoris alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!



1 pemasangan pada rel DIN



Aplikasi

Aplikasi

Pemantauan aliran

Data kelistrikan

Toleransi tegangan pengoperasian [%]

-10...10

Tegangan pengoperasian [V]

< 230 AC

Konsumsi daya maks. [VA]

3

Waktu penundaan pengaktifan [s]

30

Jumlah saluran

1

Output

Desain kelistrikan

relai

Peringkat kontak

4 A, 250 V AC

Pemantauan aliran pada fungsi peralihan

relai terhubung jika ada aliran

Software/pemrograman

Penyesuaian titik peralihan

potensiometer

Area pilihan cair/gas

switch geser

Kondisi pengoperasian

Suhu sekitar [°C]

0...60

Perlindungan

IP 40

Terminal peringkat perlindungan


IP 20



Pemantau kontrol untuk sensor aliran

VS0200/230VAC

Data teknis		
Casing	casing untuk pemasangan rel DIN	
Dimensi	[mm]	75 x 55 x 110
Material	plastik	
Elemen display/pengoperasian		
Display	fungsi	11 x LED
Keterangan		
Jumlah paket	1 buah	
Koneksi listrik		
terminal: 16 x ...2.5 mm ²		
Koneksi		



- 1: Relais Pemantauan aliran
Warna core :
- BN = coklat
BU = biru
BK = hitam
WH = putih
GY = abu-abu