


Pemantau kontrol untuk sensor aliran

VS0200/230VAC

Produk tidak tersedia - entri arsip

Produk alternatif: SN0150

Ketika memilih produk dan aksesoris alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!



1 pemasangan pada rel DIN



Aplikasi

Aplikasi

Pemantauan aliran; Pemantauan suhu

Data kelistrikan

Toleransi tegangan pengoperasian [%]

-10...10

Tegangan pengoperasian [V]

< 230 AC

Konsumsi daya maks. [VA]

3

Waktu penundaan pengaktifan [s]

30

Jumlah saluran

1

Output

Desain kelistrikan

relai

Peringkat kontak

4 A, 250 V AC

Pemantauan aliran pada fungsi peralihan

relai terhubung jika ada aliran

Pemantauan suhu pada fungsi peralihan

relai terhubung jika suhu terlampaui

Software/pemrograman

Penyesuaian titik peralihan

potensiometer

Area pilihan cair/gas

switch geser

Pengaturan titik peralihan intuitif

potensiometer

Rentang suhu

[°C]

0...120



Pemantau kontrol untuk sensor aliran

VS0200/230VAC

Kemampuan pengulangan titik peralihan yang ditetapkan	[K]	4
---	-----	---

Kondisi pengoperasian

Suhu sekitar	[°C]	0...60
Perlindungan		IP 40
Terminal peringkat perlindungan		IP 20

Data teknis

Casing		casing untuk pemasangan rel DIN
Dimensi	[mm]	75 x 55 x 110
Material		plastik

Elemen display/pengoperasian

Display	fungsi	11 x LED
	status peralihan	LED, merah


Keterangan

Jumlah paket		1 buah
--------------	--	--------

Koneksi listrik

terminal: 16 x ...2.5 mm²

Koneksi



- 1: Pemantauan suhu
2: Pemantauan aliran

Warna core :

BN = coklat
BU = biru
BK = hitam
WH = putih
GY = abu-abu