

Pemantau kontrol untuk sensor aliran

VS0200/230VAC

Produk tidak tersedia - entri arsip

Produk alternatif: SN0150

Ketika memilih produk dan aksesoris alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!



1 pemasangan pada rel DIN



Aplikasi

Aplikasi

Pemantauan aliran; Pemantauan kawat

Data kelistrikan

Toleransi tegangan pengoperasian [%]

-10...10

Tegangan pengoperasian [V]

< 230 AC

Konsumsi daya maks. [VA]

3

Waktu penundaan pengaktifan [s]

30

Jumlah saluran

1

Output

Desain kelistrikan

relai

Peringkat kontak

4 A, 250 V AC

Pemantauan aliran pada fungsi peralihan

relai terhubung jika ada aliran

Pemantauan kawat putus pada fungsi peralihan

relai diputus jika kawat putus dan hubung singkat

Waktu respons

Waktu respons [s]

< 10

Software/pemrograman

Penyesuaian titik peralihan

potensiometer

Area pilihan cair/gas


switch geser



Pemantau kontrol untuk sensor aliran

VS0200/230VAC

Kondisi pengoperasian		
Suhu sekitar	[°C]	0...60
Perlindungan		IP 40
Terminal peringkat perlindungan		IP 20
Data teknis		
Casing		casing untuk pemasangan rel DIN
Dimensi	[mm]	75 x 55 x 110
Material		plastik
Elemen display/pengoperasian		
Display	fungsi	11 x LED
	status peralihan	LED, merah
Keterangan		
Jumlah paket		1 buah
Koneksi listrik		
terminal: 16 x ...2.5 mm ²		
Koneksi		



- 1: Relais Pemantauan kawat
 2: Relais Pemantauan aliran
 Warna core :
 BN = coklat
 BU = biru
 BK = hitam
 WH = putih
 GY = abu-abu