

Pemantau kontrol untuk sensor aliran

VS0200/230VAC

Produk tidak tersedia - entri arsip



1 pemasangan pada rel DIN

Aplikasi

Aplikasi

Pemantauan aliran; Pemantauan suhu

Data kelistrikan

Toleransi tegangan pengoperasian	[%]	-10...10
Tegangan pengoperasian	[V]	< 230 AC
Konsumsi daya maks.	[VA]	3
Waktu penundaan pengaktifan	[s]	30
Jumlah saluran		1

Output

Desain kelistrikan	relai
Peringkat kontak	4 A, 250 V AC
Pemantauan aliran pada fungsi peralihan	relai terhubung jika ada aliran
Pemantauan suhu pada fungsi peralihan	relai terhubung jika suhu terlampaui

Software/pemrograman

Penyesuaian titik peralihan		potensiometer
Area pilihan cair/gas		switch geser
Pengaturan titik peralihan intuitif		potensiometer
Rentang suhu	[°C]	-20...40
Kemampuan pengulangan titik peralihan yang ditetapkan	[K]	4

Kondisi pengoperasian

Suhu sekitar	[°C]	0...60
Perlindungan		IP 40



Pemantau kontrol untuk sensor aliran

VS0200/230VAC

Terminal peringkat perlindungan	IP 20
---------------------------------	-------

Data teknis

Casing	casing untuk pemasangan rel DIN
Dimensi [mm]	75 x 55 x 110
Material	plastik

Elemen display/pengoperasian

Display	fungsi	11 x LED
	status peralihan	LED, merah


Keterangan

Jumlah paket	1 buah
--------------	--------

Koneksi listrik

terminal: 16 x ...2.5 mm²

Koneksi



- 1: Relais Pemantauan suhu
 2: Relais Pemantauan aliran
 Warna core :
 BN = coklat
 BU = biru
 BK = hitam
 WH = putih
 GY = abu-abu