


Pemantau kontrol untuk sensor aliran

VS0200/ 24VDC/230VAC

Produk tidak tersedia - entri arsip

Produk alternatif: SN0150

Ketika memilih produk dan aksesoris alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!



1 pemasangan pada rel DIN



Aplikasi

Aplikasi

Pemantauan aliran; penundaan penonaktifan pada saat pengaktifan

Data kelistrikan

Toleransi tegangan pengoperasian [%]

-10...10

Tegangan pengoperasian [V]

< 230 AC / 24 DC

Konsumsi arus [mA]

60

Konsumsi daya maks. [VA]

3

Waktu penundaan pengaktifan [s]

0...40

Jumlah saluran

1

Output

Desain kelistrikan

relai

Peringkat kontak

4 A, 250 V AC

Pemantauan aliran pada fungsi peralihan

relai diberi energi saat terdapat aliran dan saat timer aktif

Software/pemrograman

Penyesuaian titik peralihan

potensiometer

Area pilihan cair/gas

switch geser

Kondisi pengoperasian

Suhu sekitar [°C]

0...60

Perlindungan

IP 40



Pemantau kontrol untuk sensor aliran

VS0200/ 24VDC/230VAC

Terminal peringkat perlindungan	IP 20
---------------------------------	-------

Data teknis

Casing	casing untuk pemasangan rel DIN
Dimensi [mm]	75 x 55 x 110
Material	plastik

Elemen display/pengoperasian

Display	fungsi	11 x LED
---------	--------	----------


Keterangan

Jumlah paket	1 buah
--------------	--------

Koneksi listrik

terminal: 16 x ...2.5 mm²

Koneksi



- 1: Relais Pemantauan aliran
Warna core :
BN = coklat
BU = biru
BK = hitam
WH = putih
GY = abu-abu