


Pemantau kontrol untuk sensor aliran

VS0200/ 24VDC

Produk tidak tersedia - entri arsip

Produk alternatif: SR0150

Ketika memilih produk dan aksesoris alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!



1 pemasangan pada rel DIN



Aplikasi

Aplikasi

Pemantauan aliran

Data kelistrikan

Toleransi tegangan pengoperasian	[%]	-10...10
Tegangan pengoperasian	[V]	24 DC
Konsumsi arus	[mA]	60
Waktu penundaan pengaktifan	[s]	30
Jumlah saluran		1

Output

Desain kelistrikan	relai
Peringkat kontak	4 A, 250 V AC
Pemantauan aliran pada fungsi peralihan	relai terhubung jika ada aliran

Software/pemrograman

Penyesuaian titik peralihan	potensiometer
Area pilihan cair/gas	switch geser

Kondisi pengoperasian


Suhu sekitar	[°C]	0...60
Perlindungan		IP 40
Terminal peringkat perlindungan		IP 20



Pemantau kontrol untuk sensor aliran

VS0200/ 24VDC

Data teknis		
Casing	casing untuk pemasangan rel DIN	
Dimensi	[mm]	75 x 55 x 110
Material	plastik	
Elemen display/pengoperasian		
Display	fungsi	11 x LED
Keterangan		
Jumlah paket	1 buah	
Koneksi listrik		
terminal: 16 x ...2.5 mm ²		
Koneksi		



- 1: Relais Pemantauan aliran
Warna core :
- BN = coklat
BU = biru
BK = hitam
WH = putih
GY = abu-abu