


Pemantau kontrol untuk sensor aliran

VS0200/ 24VDC

Produk tidak tersedia - entri arsip

Produk alternatif: SR0150

Ketika memilih produk dan aksesoris alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!



1 pemasangan pada rel DIN



Aplikasi

Aplikasi

Pemantauan aliran; Pemantauan suhu

Data kelistrikan

Toleransi tegangan pengoperasian	[%]	-10...10
Tegangan pengoperasian	[V]	24 DC
Konsumsi arus	[mA]	70
Waktu penundaan pengaktifan	[s]	30
Jumlah saluran		1

Output

Desain kelistrikan	relai
Peringkat kontak	4 A, 250 V AC
Pemantauan aliran pada fungsi peralihan	relai terhubung jika ada aliran
Pemantauan suhu pada fungsi peralihan	relai terhubung jika suhu terlampaui

Software/pemrograman

Penyesuaian titik peralihan	potensiometer
Area pilihan cair/gas	switch geser
Pengaturan titik peralihan intuitif	potensiometer
Rentang suhu	[°C] 0...120



Pemantau kontrol untuk sensor aliran

VS0200/ 24VDC

Kemampuan pengulangan titik peralihan yang ditetapkan	[K]	4
---	-----	---

Kondisi pengoperasian

Suhu sekitar	[°C]	0...60
Perlindungan		IP 40
Terminal peringkat perlindungan		IP 20

Data teknis

Casing		casing untuk pemasangan rel DIN
Dimensi	[mm]	75 x 55 x 110
Material		plastik

Elemen display/pengoperasian

Display	fungsi	11 x LED
	status peralihan	LED, merah


Keterangan

Jumlah paket	1 buah
--------------	--------

Koneksi listrik

terminal: 16 x ...2.5 mm²

Koneksi



- 1: Pemantauan suhu
2: Pemantauan aliran

Warna core :

BN = coklat
BU = biru
BK = hitam
WH = putih
GY = abu-abu