




Produk tidak tersedia - entri arsip



Karakteristik produk		
Jumlah input dan output		Jumlah output digital: 1
Koneksi proses		1/2" NPT
Aplikasi		
Aplikasi		tekanan tinggi
Media		Cairan
Suhu media	[°C]	-25...80
Peringkat tekanan	[bar]	300
Data kelistrikan		
Tegangan pengoperasian	[V]	70...140 AC
Konsumsi arus	[mA]	< 40
Waktu penundaan pengaktifan	[s]	< 20
Input/output		
Jumlah input dan output		Jumlah output digital: 1
Output		
Jumlah total output		1
Sinyal output		sinyal peralihan
Desain kelistrikan		relai
Jumlah output digital		1
Fungsi output		biasanya terbuka
Pelindung hubung singkat		tidak




Pemantau aliran

SCN12ADBAKOW/LS

Rentang pengukuran/pengaturan		
Rentang pengaturan	[cm/s]	3...300
Sensitivitas terbesar	[cm/s]	3...60
Akurasi/deviasi		
Gradien suhu	[K/min]	15
Waktu respons		
Waktu respons	[s]	1...10
Software/pemrograman		
Penyesuaian titik peralihan	potensiometer	
Kondisi pengoperasian		
Suhu sekitar	[°C]	-20...80
Perlindungan	IP 67	
Data teknis		
Material	PBT-GF20	
Material yang kontak dengan media	baja tahan karat (1.4571 / 316Ti)	
Koneksi proses	1/2" NPT	
Elemen display/pengoperasian		
Display	fungsi	11 x LED
Keterangan		
Jumlah paket	1 buah	
Koneksi listrik		

Konektor: 1 x 7/8"; pengkodean: A



Koneksi

