

ST2400




Sensor aliran untuk koneksi ke satu unit evaluasi

STR14AAC

Produk tidak tersedia - entri arsip

Produk alternatif: ST2404

Ketika memilih produk dan aksesoris alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!



Karakteristik produk

Koneksi proses G 1/4 ulir eksternal

Aplikasi

Media Cairan; media agresif

Suhu media [°C] -25...80

Peringkat tekanan [bar] 5

Cairan

Suhu media [°C] -25...80

Data kelistrikan

Koneksi ke monitor kontrol VS 0100

Rentang pengukuran/pengaturan

Cairan

Rentang pengaturan [cm/s] 3...300

Sensitivitas terbesar [cm/s] 3...60

Akurasi/deviasi

Gradien suhu [K/min] 7

Waktu respons

Waktu respons [s] 2...20

Cairan

Waktu respons [s] 2...20

Kondisi pengoperasian

Perlindungan IP 67

Data teknis

Casing tipe berulir

Material PTFE

Koneksi proses G 1/4 ulir eksternal

Keterangan

Jumlah paket 1 buah

ST2400




Sensor aliran untuk koneksi ke satu unit evaluasi

STR14AAC

Koneksi listrik

Kabel: 2 m, Silflex-PUR; Panjang kabel maksimal: 100 m; 4 x 0.5 mm²

Koneksi



BK =	Warna core :
BN =	hitam
BU =	coklat
WH =	biru
	putih