


Sensor aliran untuk koneksi ke satu unit evaluasi

STR14ABA/US-100-H

Produk tidak tersedia - entri arsip



Karakteristik produk

Koneksi proses	G 1/4 ulir eksternal
----------------	----------------------

Aplikasi

Aplikasi	rentang suhu tinggi
Media	Cairan; Gas
Suhu media [°C]	-25...80
Peringkat tekanan [bar]	30

Cairan

Aplikasi	rentang suhu tinggi
Suhu media [°C]	-25...80

Gas

Suhu media [°C]	-25...80
-----------------	----------

Data kelistrikan

Koneksi ke monitor kontrol	VS 0100
----------------------------	---------

Rentang pengukuran/pengaturan

Cairan

Rentang pengaturan [cm/s]	3...300
Sensitivitas terbesar [cm/s]	3...60

Gas

Rentang pengaturan [cm/s]	5...1500
---------------------------	----------

Akurasi/deviasi

Gradien suhu [K/min]	15
----------------------	----

Waktu respons

Waktu respons [s]	1...10
-------------------	--------



Sensor aliran untuk koneksi ke satu unit evaluasi


STR14ABA/US-100-H

Cairan	
Waktu respons	[s] 1...10
Gas	
Waktu respons	[s] 1...10
Kondisi pengoperasian	
Perlindungan	IP 67
Data teknis	
Casing	tipe berulir
Material	baja tahan karat (1.4305/303)
Koneksi proses	G 1/4 ulir eksternal
Keterangan	
Jumlah paket	1 buah
Koneksi listrik	

Konektor: 1 x M12; pengkodean: A; Panjang kabel maksimal: 100 m



Koneksi



Warna core :

BK = hitam

BN = coklat

BU = biru

WH = putih