

ST2200




Sensor aliran untuk koneksi ke satu unit evaluasi

STR14ABB

Produk tidak tersedia - entri arsip

Produk alternatif: ST2204

Ketika memilih produk dan aksesoris alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!



Karakteristik produk

Koneksi proses G 1/4 ulir eksternal

Aplikasi

Aplikasi rentang suhu tinggi

Media Cairan; Gas

Suhu media [°C] -25...80

Peringkat tekanan [bar] 30

Cairan

Aplikasi rentang suhu tinggi

Suhu media [°C] -25...80

Gas

Suhu media [°C] -25...80

Data kelistrikan

Koneksi ke monitor kontrol VS 0100

Rentang pengukuran/pengaturan

Cairan

Rentang pengaturan [cm/s] 3...300

Sensitivitas terbesar [cm/s] 3...60

Gas

Rentang pengaturan [cm/s] 5...1500

Akurasi/deviasi

Gradien suhu [K/min] 15

Waktu respons

Waktu respons [s] 1...10

Cairan

Waktu respons [s] 1...10

Gas

Waktu respons [s] 1...10


ST2200



Sensor aliran untuk koneksi ke satu unit evaluasi

STR14ABB

Kondisi pengoperasian	
Perlindungan	IP 67
Data teknis	
Casing	tipe berulir
Material	baja tahan karat (1.4571 / 316Ti)
Koneksi proses	G 1/4 ulir eksternal
Keterangan	
Jumlah paket	1 buah
Koneksi listrik	
Kabel: 2 m, Silflex-PUR; Panjang kabel maksimal: 100 m; 4 x 0.5 mm ²	
Koneksi	



BK =
BN =
BU =
WH =

Warna core :
hitam
coklat
biru
putih