

ST2300



Sensor aliran untuk koneksi ke satu unit evaluasi

STR14ZBB

Produk tidak tersedia - entri arsip



Karakteristik produk

Koneksi proses G 1/4 ulir eksternal

Aplikasi

Aplikasi rentang suhu tinggi

Media Cairan; Gas

Peringkat tekanan [bar]

30

Cairan

Aplikasi rentang suhu tinggi

Suhu media [°C]

0...120

Gas

Suhu media [°C]

0...100

Data kelistrikan

Koneksi ke monitor kontrol VS 0100

Rentang pengukuran/pengaturan

Cairan

Rentang pengaturan [cm/s]

3...300

Sensitivitas terbesar [cm/s]

3...60

Gas

Rentang pengaturan [cm/s]

5...1500

Akurasi/deviasi

Gradien suhu [K/min]

15

Waktu respons

Waktu respons [s]

1...10

Cairan

Waktu respons [s]

1...10

Gas

Waktu respons [s]

1...10

Kondisi pengoperasian

Perlindungan IP 67

Data teknis

Casing tipe berulir

ST2300



Sensor aliran untuk koneksi ke satu unit evaluasi

STR14ZBB

Material	baja tahan karat (1.4571 / 316Ti)
Koneksi proses	G 1/4 ulir eksternal


Keterangan

Jumlah paket	1 buah
--------------	--------

Koneksi listrik

Kabel: 2 m, silikon; Panjang kabel maksimal: 100 m; 4 x 0.5 mm²

Koneksi



	Warna core :
BK =	hitam
BN =	coklat
BU =	biru
WH =	putih