


Pemantau aliran

SCR12ABAASI /US-100

Produk tidak tersedia - entri arsip



Karakteristik produk

Koneksi proses G 1/2 ulir eksternal

Aplikasi

Media Cairan

Peringkat tekanan [bar]

30

Data kelistrikan

Tegangan pengoperasian [V] 26.5...31.6 DC

Konsumsi arus [mA] < 45

Kelas perlindungan II

Pelindung polaritas terbalik ya

Waktu penundaan pengaktifan [s] < 20

Output

Desain kelistrikan AS-i

Pelindung beban berlebih ya

Rentang pengukuran/pengaturan

Rentang pengaturan [cm/s] 3...300

Sensitivitas terbesar [cm/s] 3...60

Akurasi/deviasi

Gradien suhu [K/min] 15

Waktu respons

Waktu respons [s] 1...10



Pemantau aliran

SCR12ABAASI /US-100

Software/pemrograman			
Penyesuaian titik peralihan		potensiometer	
Kondisi pengoperasian			
Suhu sekitar	[°C]	-20...80	
Perlindungan		IP 67	
Klasifikasi AS-i			
Konfigurasi I/O AS-i	[hex]	1	
Kode ID AS-i	[hex]	1	
Data teknis			
Material		PBT-GF20	
Material yang kontak dengan media		baja tahan karat (1.4305/303)	
Koneksi proses		G 1/2 ulir eksternal	
Elemen display/pengoperasian			
Display		fungsi	11 x LED
Aksesori			
Item dikirim		segel: 2 x AMF 30	
		obeng	
Keterangan			
Jumlah paket		1 buah	
Koneksi listrik			

Konektor: 1 x M12; pengkodean: A



Koneksi

