


Pemantau aliran

SCN12ADBAKOW/LS

Produk tidak tersedia - entri arsip

Produk alternatif: SI5006 + E40107

Ketika memilih produk dan aksesoris alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!



Karakteristik produk

Jumlah input dan output	Jumlah output digital: 1
Koneksi proses	1/2" NPT

Aplikasi

Aplikasi	tekanan tinggi
Media	Cairan
Suhu media [°C]	-25...60
Peringkat tekanan [bar]	300

Data kelistrikan

Tegangan pengoperasian [V]	70...140 AC
Konsumsi arus [mA]	< 40
Waktu penundaan pengaktifan [s]	< 20

Input/output

Jumlah input dan output	Jumlah output digital: 1
-------------------------	--------------------------

Output

Jumlah total output	1
Sinyal output	sinyal peralihan
Desain kelistrikan	relai
Jumlah output digital	1




Pemantau aliran

SCN12ADBAKOW/LS

Fungsi output		biasanya terbuka	
Pelindung hubung singkat		tidak	
Rentang pengukuran/pengaturan			
Rentang pengaturan	[cm/s]	3...300	
Sensitivitas terbesar	[cm/s]	3...60	
Akurasi/deviasi			
Gradien suhu	[K/min]	300	
Waktu respons			
Waktu respons	[s]	1...10	
Software/pemrograman			
Penyesuaian titik peralihan		potensiometer	
Kondisi pengoperasian			
Suhu sekitar	[°C]	-20...60	
Perlindungan		IP 67	
Data teknis			
Material		PBT-GF20	
Material yang kontak dengan media		baja tahan karat (1.4571 / 316Ti)	
Koneksi proses		1/2" NPT	
Elemen display/pengoperasian			
Display	fungsi	11 x LED	
Keterangan			
Jumlah paket		1 buah	
Koneksi listrik			

Konektor: 1 x 1/2"; pengkodean: C



ST3653



Pemantau aliran

SCN12ADBAKOW/LS

Koneksi

