


Pemantau aliran

SCN12ADBAKOW/LS

Produk tidak tersedia - entri arsip



Karakteristik produk

Jumlah input dan output	Jumlah output digital: 1
Koneksi proses	1/2" NPT

Aplikasi

Aplikasi	tekanan tinggi
Media	Cairan
Suhu media [°C]	-25...80
Peringkat tekanan [bar]	300

Data kelistrikan

Tegangan pengoperasian [V]	70...140 AC
Konsumsi arus [mA]	< 40
Waktu penundaan pengaktifan [s]	< 20

Input/output

Jumlah input dan output	Jumlah output digital: 1
-------------------------	--------------------------

Output

Jumlah total output	1
Sinyal output	sinyal peralihan
Desain kelistrikan	relai
Jumlah output digital	1
Fungsi output	biasanya terbuka
Pelindung hubung singkat	tidak



Pemantau aliran

SCN12ADBAKOW/LS

Pelindung beban berlebih		tidak
Rentang pengukuran/pengaturan		
Rentang pengaturan	[cm/s]	3...300
Sensitivitas terbesar	[cm/s]	3...60
Akurasi/deviasi		
Gradien suhu	[K/min]	300
Waktu respons		
Waktu respons	[s]	1...10
Software/pemrograman		
Penyesuaian titik peralihan		potensiometer
Kondisi pengoperasian		
Suhu sekitar	[°C]	-20...80
Perlindungan		IP 67
Data teknis		
Material		PBT-GF20
Material yang kontak dengan media		baja tahan karat (1.4571 / 316Ti)
Koneksi proses		1/2" NPT
Elemen display/pengoperasian		
Display	fungsi	11 x LED
Keterangan		
Jumlah paket		1 buah
Koneksi listrik		

Konektor: 1 x 1/2"; pengkodean: C



Koneksi

