


Pemantau aliran

SCR12ABBAKOW/LS

Produk tidak tersedia - entri arsip

Produk alternatif: SI5006 + E40096

Ketika memilih produk dan aksesoris alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!



Karakteristik produk

Jumlah input dan output	Jumlah output digital: 1
Koneksi proses	G 1/2 ulir eksternal

Aplikasi

Media	Cairan
Suhu media [°C]	-25...80
Peringkat tekanan [bar]	30

Data kelistrikan

Tegangan pengoperasian [V]	80...140 AC
Konsumsi arus [mA]	< 40
Waktu penundaan pengaktifan [s]	< 20

Input/output

Jumlah input dan output	Jumlah output digital: 1
-------------------------	--------------------------

Output

Jumlah total output	1
Sinyal output	sinyal peralihan
Jumlah output digital	1
Fungsi output	biasanya terbuka
Pelindung hubung singkat	tidak




Pemantau aliran

SCR12ABBAKOW/LS

Pelindung beban berlebih		tidak
Rentang pengukuran/pengaturan		
Rentang pengaturan	[cm/s]	3...300
Sensitivitas terbesar	[cm/s]	3...60
Akurasi/deviasi		
Gradien suhu	[K/min]	15
Waktu respons		
Waktu respons	[s]	1...10
Software/pemrograman		
Penyesuaian titik peralihan		potensiometer
Kondisi pengoperasian		
Suhu sekitar	[°C]	-25...60
Perlindungan		IP 67
Data teknis		
Material		PBT-GF20
Material yang kontak dengan media		baja tahan karat (1.4571 / 316Ti)
Koneksi proses		G 1/2 ulir eksternal
Elemen display/pengoperasian		
Display	fungsi	11 x LED
Aksesori		
Item dikirim		segel: 2 x AMF 30 obeng
Keterangan		
Jumlah paket		1 buah
Koneksi listrik		

Konektor: 1 x 1/2"; pengkodean: C



ST3658



Pemantau aliran

SCR12ABBAKOW/LS

Koneksi

