


Sensor aliran untuk koneksi ke satu unit evaluasi

STR12ADA/US-100-H

Produk tidak tersedia - entri arsip



Karakteristik produk

Koneksi proses	G 1/2 ulir eksternal
----------------	----------------------

Aplikasi

Aplikasi	tekanan tinggi
Media	Cairan; Gas
Suhu media [°C]	-25...80
Peringkat tekanan [bar]	300

Cairan

Aplikasi	tekanan tinggi
Suhu media [°C]	-25...80

Gas

Suhu media [°C]	-25...80
-----------------	----------

Data kelistrikan

Koneksi ke monitor kontrol	VS 0100
----------------------------	---------

Rentang pengukuran/pengaturan

Cairan

Rentang pengaturan [cm/s]	3...300
Sensitivitas terbesar [cm/s]	3...60

Gas

Rentang pengaturan [cm/s]	5...15
---------------------------	--------

Akurasi/deviasi

Gradien suhu [K/min]	15
----------------------	----

Waktu respons

Waktu respons [s]	1...10
-------------------	--------



Sensor aliran untuk koneksi ke satu unit evaluasi


STR12ADA/US-100-H

Cairan		
Waktu respons	[s]	1...10
Gas		
Waktu respons	[s]	1...10
Kondisi pengoperasian		
Perlindungan		IP 67
Data teknis		
Casing		tipe berulir
Material		baja tahan karat (1.4571 / 316Ti)
Koneksi proses		G 1/2 ulir eksternal
Keterangan		
Jumlah paket		1 buah
Koneksi listrik		

Konektor: 1 x M12; pengkodean: A; Panjang kabel maksimal: 100 m



Koneksi



BN =
 WH =
 YE =
 GN =

Warna core :
 coklat
 putih
 kuning
 hijau