

Pemantau kontrol untuk sensor aliran

VS0200/110VAC

Produk tidak tersedia - entri arsip

Produk alternatif: SN0150

Ketika memilih produk dan aksesoris alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!



1 pemasangan pada rel DIN



Aplikasi

Aplikasi

Pemantauan aliran

Data kelistrikan

Toleransi tegangan pengoperasian [%]

-10...10

Tegangan pengoperasian [V]

< 110 AC

Waktu penundaan pengaktifan [s]

30

Jumlah saluran

1

Output

Desain kelistrikan

relai

Pemantauan aliran pada fungsi peralihan

relai terhubung jika ada aliran

Software/pemrograman

Penyesuaian titik peralihan

potensiometer

Area pilihan cair/gas

switch geser

Kondisi pengoperasian

Suhu sekitar [°C]

0...60

Perlindungan

IP 40

Terminal peringkat perlindungan

IP 20

Data teknis

Casing

casing untuk pemasangan rel DIN



Pemantau kontrol untuk sensor aliran

VS0200/110VAC

Dimensi	[mm]	75 x 55 x 110
Material		plastik

Elemen display/pengoperasian

Display	fungsi	11 x LED
---------	--------	----------


Keterangan

Jumlah paket		1 buah
--------------	--	--------

Koneksi listrik

terminal: 16 x ...2.5 mm²

Koneksi



- 1: Relais Pemantauan aliran
Warna core :
- BN = coklat
BU = biru
BK = hitam
WH = putih
GY = abu-abu