


Pemantau kontrol untuk sensor aliran

VS0100/ 24VDC

Produk tidak tersedia - entri arsip



1 pemasangan pada rel DIN

Aplikasi

Aplikasi

Pemantauan aliran

Data kelistrikan

Toleransi tegangan pengoperasian	[%]	-10...10
Tegangan pengoperasian	[V]	24 DC
Konsumsi arus	[mA]	40; (24 V)
Jumlah saluran		1

Output

Desain kelistrikan	relai
Pemantauan aliran pada fungsi peralihan	relai terhubung jika ada aliran

Kondisi pengoperasian

Suhu sekitar	[°C]	-20...60
Perlindungan		IP 40
Terminal peringkat perlindungan		IP 20

Data teknis

Casing		casing untuk pemasangan rel DIN
Dimensi	[mm]	75 x 55 x 110
Material		plastik

Keterangan

Jumlah paket	1 buah
--------------	--------




Pemantau kontrol untuk sensor aliran

VS0100/ 24VDC

Koneksi listrik

terminal: 16 x ...2.5 mm²

Koneksi



1: Relais Pemantauan aliran
Warna core :
BN = coklat
YE = kuning
GN = hijau
WH = putih