


TS2689



Sensor kabel suhu dengan sensor screw-in

TS-200KLM06...../US



Karakteristik produk

Rentang pengukuran	-40...90 °C	-40...194 °F
Koneksi proses	koneksi berulir M6 ulir eksternal	

Aplikasi

Elemen pengukuran	1 x Pt 100; (sesuai DIN EN 60751, kelas A)
Instalasi	RTD kontak untuk benda padat

Data kelistrikan

Kelas perlindungan	III
--------------------	-----

Rentang pengukuran/pengaturan

Rentang pengukuran	-40...90 °C	-40...194 °F
--------------------	-------------	--------------

Akurasi/deviasi

Akurasi	[K]	$\pm (0,15 K + 0,002 \times t)$
---------	-----	-----------------------------------

Waktu respons

Respons dinamis T05 / T09	[s]	3 / 9; (sesuai DIN EN 60751)
---------------------------	-----	------------------------------

Kondisi pengoperasian

Perlindungan	IP 67
--------------	-------

Pengujian/persetujuan

MTTF	[ANN]	11415.5
------	-------	---------

Data teknis

Berat	[g]	86.75
Casing		sensor screw-in
Dimensi	[mm]	M6 / L = 26
Penamaan ulir		M6
Material		baja tahan karat (1.4404 / 316L)
Koneksi proses		koneksi berulir M6 ulir eksternal

Keterangan

Jumlah paket		1 buah
--------------	--	--------

Sensor kabel suhu dengan sensor screw-in

TS-200KLM06...../US

Koneksi listrik

Kabel: 2 m, PUR

Konektor: 1 x M12; pengkodean: A



Koneksi

