


TS5951



Sensor kabel suhu dengan sensor screw-in

TS-500KLKM...



Karakteristik produk

Rentang pengukuran	-30...150 °C	-22...302 °F
Koneksi proses	koneksi berulir M12 x 1,5 ulir eksternal	

Aplikasi

Elemen pengukuran	1 x Pt 100; (sesuai DIN EN 60751, kelas A)	
Instalasi	RTD kontak untuk benda padat	
Peringkat tekanan [bar]	500	

Data kelistrikan

Kelas perlindungan	III	
--------------------	-----	--

Rentang pengukuran/pengaturan

Rentang pengukuran	-30...150 °C	-22...302 °F
--------------------	--------------	--------------

Akurasi/deviasi

Akurasi [K]	$\pm (0,15 K + 0,002 \times t)$	
-------------	-----------------------------------	--

Waktu respons

Respons dinamis T05 / T09 [s]	4 / 12; (sesuai DIN EN 60751)	
-------------------------------	-------------------------------	--

Kondisi pengoperasian

Perlindungan	IP 67	
--------------	-------	--

Pengujian/persetujuan

MTTF [ANN]	12683.9	
------------	---------	--

Data teknis

Berat [g]	214.2	
Casing	sensor screw-in	
Dimensi [mm]	M12 x 1.5 / L = 31	
Penamaan ulir	M12 x 1.5	
Material	baja tahan karat (1.4301/304)	
Koneksi proses	koneksi berulir M12 x 1,5 ulir eksternal	

Keterangan

Jumlah paket	1 buah	
--------------	--------	--

TS5951




Sensor kabel suhu dengan sensor screw-in

TS-500KLKM...

Koneksi listrik

Kabel: 5 m, silikon; dengan pengikat ujung kabel

Koneksi



RD =

WH =

Warna core :

merah

putih