


TS522A



Sensor kabel suhu dengan sensor bolt-on

TS-500KEKD06...../5M/3D/3G



Karakteristik produk

Rentang pengukuran	-20...115 °C	-4...239 °F
Koneksi proses	sensor bolt-on 10 x 10 x 42 mm	

Aplikasi

Elemen pengukuran	1 x Pt 100; (sesuai DIN EN 60751, kelas A)
Instalasi	RTD kontak untuk benda padat

Data kelistrikan

Kelas perlindungan	III
--------------------	-----

Rentang pengukuran/pengaturan

Rentang pengukuran	-20...115 °C	-4...239 °F
Catatan tentang rentang pengukuran	rentang pengukuran untuk aplikasi non-ATEX: -20...150 °C / -4...302 °F	

Akurasi/deviasi

Akurasi	[K]	± (0,15 K + 0,002 x t)
---------	-----	-------------------------

Waktu respons

Respons dinamis T05 / T09	[s]	13 / 39
---------------------------	-----	---------

Kondisi pengoperasian

Perlindungan	IP 67
--------------	-------

Pengujian/persetujuan

Tanda ATEX	II 3D Ex tc IIIC T135°C Dc X	
	II 3G Ex nA IIC T4 Gc X	
MTTF	[ANN]	19025.9

Data teknis

Berat	[g]	232
Casing	sensor bolt-on	
Dimensi	[mm]	10 x 10 x 42
Material	baja tahan karat (1.4404 / 316L)	
Koneksi proses	sensor bolt-on 10 x 10 x 42 mm	

TS522A



Sensor kabel suhu dengan sensor bolt-on

TS-500KEKD06...../5M/3D/3G

Keterangan


Jumlah paket

1 buah

Koneksi listrik

Kabel: 5 m, silikon

Koneksi



RD =

WH =

Warna core :
merah
putih