


Kabel koneksi Ethernet

INDUSTRIAL ETHERNET CABLE 1M



Aplikasi

Fitur khusus

Kontak berlapis emas; Kabel berpelindung

Desain

Kabel Ethernet, Dengan kode D

Data kelistrikan

Tegangan pengoperasian [V]

< 50 AC / < 60 DC

Kelas perlindungan

III

Total beban arus maks. [A]

4

Kondisi pengoperasian

Suhu sekitar [°C]

-20...90

Perlindungan

IP 67

Data teknis

Berat [g]

20.412

Dimensi [mm]

15 x 15 x 47.3

Material

TPU

Material bodi detakan

TPU

Material mur

seng tuang, berlapis nikel

Keterangan

Jumlah paket

1 buah

Kabel koneksi Ethernet


INDUSTRIAL ETHERNET CABLE 1M

Koneksi listrik - colokan

Konektor: 1 x M12, lurus; pengkodean: D; Bodi cetakan: TPU; Penguncian: seng tuang, berlapis nikel; Kontak: dilapisi emas; Kabel koneksi berpelindung: pelindung terhubung

**Koneksi listrik**

Kabel: 1 m, PVC, hijau, berpelindung; 4 x 0.34 mm²

Koneksi**Koneksi listrik - colokan**

Konektor: 1 x M12, lurus; pengkodean: D; Bodi cetakan: TPU; Penguncian: seng tuang, berlapis nikel; Kontak: dilapisi emas; Kabel koneksi berpelindung: pelindung terhubung

