


ZB0050



Sitch stop darurat tali pengaman

Rope Switch DH



Data kelistrikan		
Tegangan pengoperasian	[V]	110...240 AC / 5...24 DC
Tegangan isolasi rata-rata	[V]	500
Output		
Desain kelistrikan	kontak tindakan cepat; tegangan peralihan maks.: 240 V; kapasitas peralihan: 720 VA; arus termal: 10 A	
Fungsi output	kontak bantu	2 x biasanya terbuka
	kontak pengaman	4 x NC
Arus beban minimal	[mA]	5; (5 V DC)
Peringkat kontak	3 A (240 V AC) / 6 A (120 V AC) / 2,5 A (24 V DC); (beban induktif)	
Pelindung hubung singkat	tidak	
Kondisi pengoperasian		
Suhu sekitar	[°C]	-25...80
Perlindungan	IP 67	
Pengujian/persetujuan		
Tahan guncangan		15 g / 11 ms
Ketahanan terhadap getaran		10-500 Hz



Sitch stop darurat tali pengaman

Rope Switch DH

Data teknis	
Berat [g]	1498.5
Material	casing: aluminium cetak kuning; switching kontak: berlapis perak
Informasi tentang masa pakai	Siklus peralihan (mekanis): > 1.000.000
Orientasi pemasangan	apa saja
Panjang tali	125 m; (per sisi)
Gaya aktivasi [N]	< 125; (kekuatan tegangan: 130 N)
Koneksi listrik	
Perlindungan yang diperlukan	10 A; cepat
Keterangan	
Keterangan	Untuk informasi mengenai pemasangan dan pengoperasian, lihat petunjuk pengoperasian.
Jumlah paket	1 buah
Koneksi listrik	
terminal: ...2.5 mm ²	
Koneksi	

