


ZB0051



Sitch stop darurat tali pengaman

Rope Switch DH LED 24V DC



Data kelistrikan		
Tegangan pengoperasian	[V]	110...240 AC / 5...24 DC; (LED)
Tegangan isolasi rata-rata	[V]	500
Output		
Desain kelistrikan	kontak tindakan cepat; tegangan peralihan maks.: 240 V; kapasitas peralihan: 720 VA; arus termal: 10 A	
Fungsi output	kontak bantu	2 x biasanya terbuka
	kontak pengaman	4 x NC
Arus beban minimal	[mA]	5; (5 V DC)
Peringkat kontak	3 A (240 V AC) / 6 A (120 V AC) / 2,5 A (24 V DC); (beban induktif)	
Pelindung hubung singkat	tidak	
Kondisi pengoperasian		
Suhu sekitar	[°C]	-25...80
Perlindungan	IP 67	
Pengujian/persetujuan		
Tahan guncangan		15 g / 11 ms
Ketahanan terhadap getaran		10-500 Hz



Sitch stop darurat tali pengaman

Rope Switch DH LED 24V DC

Data teknis		
Berat	[g]	1536.5
Material	casing: aluminium cetak kuning; switching kontak: berlapis perak	
Informasi tentang masa pakai	Siklus peralihan (mekanis):	> 1.000.000
Orientasi pemasangan	apa saja	
Panjang tali	125 m; (per sisi)	
Gaya aktivasi	[N]	< 125; (kekuatan tegangan: 130 N)
Elemen display/pengoperasian		
Display	operasi	LED, hijau
	kesalahan	LED, merah berkedip
Koneksi listrik		
Perlindungan yang diperlukan	10 A; cepat	
Keterangan		
Keterangan	Untuk informasi mengenai pemasangan dan pengoperasian, lihat petunjuk pengoperasian.	
Jumlah paket	1 buah	
Koneksi listrik		
terminal: ...2.5 mm ²		
Koneksi		

