




Sitch stop darurat tali pengaman

Rope Switch RH LED 110V AC



Data kelistrikan

Tegangan pengoperasian [V] 110...240 AC / 5...24 DC; (LED)

Tegangan isolasi rata-rata [V] 500

Output

Desain kelistrikan kontak tindakan cepat; tegangan peralihan maks.: 240 V; kapasitas peralihan: 720 VA; arus termal: 10 A

Fungsi output kontak bantu 2 x biasanya terbuka

kontak pengaman 4 x NC

Arus beban minimal [mA] 5; (5 V DC)

Peringkat kontak 3 A (240 V AC) / 6 A (120 V AC) / 2,5 A (24 V DC); (beban induktif)

Pelindung hubung singkat tidak

Kondisi pengoperasian

Suhu sekitar [°C] -25...80

Perlindungan IP 67

Pengujian/persetujuan

Tahan guncangan 15 g / 11 ms

Ketahanan terhadap getaran 10-500 Hz



Sitch stop darurat tali pengaman

Rope Switch RH LED 110V AC

Data teknis		
Berat	[g]	1268.5
Material	casing: aluminium cetak kuning; switching kontak: berlapis perak	
Informasi tentang masa pakai	Siklus peralihan (mekanis):	> 1.000.000
Orientasi pemasangan	apa saja	
Panjang tali	125 m; (per sisi)	
Gaya aktivasi	[N]	< 125; (kekuatan tegangan: 130 N)
Elemen display/pengoperasian		
Display	operasi	LED, hijau
	kesalahan	LED, merah berkedip
Koneksi listrik		
Perlindungan yang diperlukan	10 A; cepat	
Keterangan		
Keterangan	Untuk informasi mengenai pemasangan dan pengoperasian, lihat petunjuk pengoperasian.	
Jumlah paket	1 buah	
Koneksi listrik		
terminal: ...2.5 mm ²		
Koneksi		

