


Panel kontrol air pendingin

KWST HIGH END



- 1 filter
- 2 meteran aliran magnetik-induktif SM6000
- 3 katup penghenti air
- 4 katup searah
- 5 pemantau tekanan elektronik PN



Karakteristik produk

Koneksi proses untuk pistol pengelasan

Koneksi proses

koneksi berulir G 1/2 ulir internal

Koneksi proses untuk suplai air

Koneksi proses

koneksi berulir G 1/2 ulir internal

Pemantauan aliran

Rentang pengukuran

[l/min]

0.1...25

Aplikasi

Fitur khusus

Kontak berlapis emas

Aplikasi

Aplikasi industri/otomatisasi pabrik; kontrol air pendingin

Instalasi

koneksi ke pipa dengan menggunakan adaptor; koneksi selang

Parameter pengukuran

aliran; suhu; tekanan; totaliser



Panel kontrol air pendingin

KWST HIGH END

Pengontrol	manual
Media	cairan konduktif; media berbasis air; larutan glikol
Suhu media [°C]	-10...70
Peringkat tekanan [bar]	10
Komponen	Meteran aliran magnetik-induktif, SM6000
	Pemantau tekanan elektronik, PN7094
	filter
	katup penghenti air
	katup searah
Output	
Sinyal output	sinyal peralihan; sinyal analog; Output pulsa; IO-Link (dapat dikonfigurasi)
Fungsi output	biasanya terbuka/biasanya tertutup; (dapat ditentukan parameternya)
Rentang pengukuran/pengaturan	
Pemantauan tekanan	
Rentang pengukuran [bar]	-1...10
Pemantauan aliran	
Rentang pengukuran [l/min]	0.1...25
Pemantauan suhu	
Rentang pengukuran [°C]	-20...80
Kondisi pengoperasian	
Suhu sekitar [°C]	-10...50
Suhu penyimpanan [°C]	-25...80
Perlindungan	IP 67; (sensor)
Pengujian/persetujuan	
EME	DIN EN 61000-6-2
	DIN EN 61000-6-3
Pressure Equipment Directive	Praktik rekayasa suara; dapat digunakan untuk cairan grup 2; cairan grup 1 tergantung permintaan
Data teknis	
Berat [g]	3388.5
Tipe pemasangan	Braket pemasangan
Material	baja tahan karat (1.4404 / 316L); PBT-GF20; PBT; PC; FKM; TPE; kuningan merah (2.1096.01)
Material yang kontak dengan media	baja tahan karat (1.4404 / 316L); PEEK; FKM; NBR; PVDF; keramik
Koneksi proses untuk pistol pengelasan	
Koneksi proses	koneksi berulir G 1/2 ulir internal
Koneksi proses untuk suplai air	
Koneksi proses	koneksi berulir G 1/2 ulir internal
Keterangan	
Jumlah paket	1 buah
Koneksi listrik	
Konektor: 3 x M12; Kontak: dilapisi emas	