


E10419



Соединительный кабель с разъемом

ADOGH040SCS0005F03

Артикул недоступен - архивная позиция



Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	< 250 AC / < 300 DC
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-25...90
Степень защиты		IP 67
Механические данные		
Размеры	[mm]	15 x 15 x 43
Материал		TPU
Формованный материал корпуса		TPU
Материал накладной гайки		латунь, антипригарное покрытие
Примечания		
Упаковочная величина		1 шт.

E10419



Соединительный кабель с разъемом

ADOGH040SCS0005F03

электрическое подключение


Кабель: 5 m, PVC (поливинилхлорид), оранжевый, Ø 5 mm; полимиризован облучением; 3 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,15 mm)

электрическое подключение - Разъём

Разъем: 1 x M12, прямой; кодировка: A; Литой корпус: TPU; Блокировка: латунь, антипригарное покрытие; Момент затяжки: 0,5 Nm



Соединение



BN =

BK =

BU =

Цвета жил :
коричневый
черный
синий