


E10426



Соединительный кабель с разъемом

ADOAH043MSS00,5E04

Артикул недоступен - архивная позиция



Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	10...30 DC
Выходы		
Электрическое исполнение		PNP
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-25...70
Степень защиты		IP 67
Механические данные		
Размеры	[mm]	27 x 15 x 39
Материал		TPU прозрачный
Формованный материал корпуса		TPU, прозрачный
Материал накидной гайки		латунь, никелированн.
Дисплеи / Элементы управления		
Дисплей	Состояние выхода	2 x светодиод, жёлтый
	режим работы	1 x светодиод, зелёный
Примечания		
Упаковочная величина		1 шт.

E10426



Соединительный кабель с разъемом

ADOAH043MSS00,5E04

электрическое подключение


Кабель: 0,5 m, PVC (поливинилхлорид), оранжевый, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

электрическое подключение - Разъём

Разъем: 1 x M12, угловой; кодировка: A; Литой корпус: TPU, прозрачный; Блокировка: латунь, никелированн.



Соединение



BN =	Цвета жил :
BK =	коричневый
BU =	черный
WH =	синий
	белый