


E10439



Соединительный кабель
VDOAF032MSS00,3A03STGH030MSS

Артикул недоступен - архивная позиция



Электронные данные

Рабочее напряжение	[V]	10...30 DC
Класс защиты		III

Выходы

Электрическое исполнение	PNP
--------------------------	-----

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды	[°C]	-25...90
Степень защиты		IP 67

Механические данные

Материал	PUR (полиуретан)
Формованный материал корпуса	PUR (полиуретан)
Материал накидной гайки	латунь, никелированн.

Дисплеи / Элементы управления

Дисплей	Состояние выхода	1 x светодиод, жёлтый
	режим работы	1 x светодиод, зелёный

Примечания

Упаковочная величина	1 шт.
----------------------	-------

электрическое подключение - разъем

Разъем: 1 x M12, прямой; кодировка: A; Литой корпус: PUR (полиуретан); Блокировка: латунь, никелированн.



E10439




Соединительный кабель

VDOAF032MSS00,3A03STGH030MSS

электрическое подключение

Кабель: 0,3 m, PUR / PVC; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)


Соединение



электрическое подключение - Buchse



Соединение



электрическое подключение - Разъём

Разъём: 1 x M8, угловой; Литой корпус: PUR (полиуретан); Блокировка: латунь, никелированн.