


E10454



Соединительный кабель с разъемом

ADOAH040MSS0010A04

Артикул недоступен - архивная позиция



Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	< 250 AC / < 300 DC
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-25...90
Степень защиты		IP 67
Механические данные		
Размеры	[mm]	27 x 15 x 39
Материал		TPU
Формованный материал корпуса		TPU
Материал накидной гайки		латунь, никелированн.
Примечания		
Упаковочная величина		1 шт.

E10454



Соединительный кабель с разъемом

ADOAH040MSS0010A04

электрическое подключение


Кабель: 10 m, PUR / PVC, оранжевый, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm²

электрическое подключение - Разъём

Разъем: 1 x M12, угловой; кодировка: A; Литой корпус: TPU; Блокировка: латунь, никелированн.; Момент затяжки: 0,5 Nm



Соединение



BN =	Цвета жил :
BK =	коричневый
BU =	черный
WH =	синий
	белый