


E10458



Соединительный кабель

VDOGH042MSS00,6A04STGH040MSS

Артикул недоступен - архивная позиция



Электронные данные

Рабочее напряжение [V] 10...30 DC

Выходы

Электрическое исполнение PNP

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды [°C] -25...90

Степень защиты IP 67

Механические данные

Материал TPU

Формованный материал корпуса TPU

Материал накидной гайки латунь, никелированн.

Дисплей / Элементы управления

Дисплей	Состояние выхода	1 x светодиод, жёлтый
	режим работы	1 x светодиод, зелёный

Примечания

Упаковочная величина 1 шт.

электрическое подключение - разъем

Разъем: 1 x M12, прямой; кодировка: A; Литой корпус: TPU; Блокировка: латунь, никелированн.; Момент затяжки: 0,5 Nm



E10458




Соединительный кабель

VDOGH042MSS00,6A04STGH040MSS

электрическое подключение

Кабель: 0,6 м, PUR / PVC; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Соединение



Цвета жил :
BK = черный
BN = коричневый
BU = синий
WH = белый

электрическое подключение - Разъём

Разъем: 1 x M12, прямой; кодировка: A; Литой корпус: TPU; Блокировка: латунь, никелированн.; Момент затяжки: 0,5 Nm

