

E10493




Соединительный кабель с разъемом

ADOAH040ZDS0002A03

Артикул недоступен - архивная позиция

Альтернативная продукция: EVC004
При выборе альтернативного датчика и принадлежностей обратите внимание на технические параметры, возможны несоответствия!



Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	< 250 AC/DC
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-25...90
Степень защиты		IP 67
Механические данные		
Материал		PUR (полиуретан)
Формованный материал корпуса		PUR (полиуретан)
Материал накладной гайки		отливка из цинка, никелированн.
Примечания		
Упаковочная величина		1 шт.

E10493



Соединительный кабель с разъемом

ADOAH040ZDS0002A03

электрическое подключение


Кабель: 2 m, PUR / PVC, черный, Ø 4,5 mm; 3 x 0,34 mm² (182 x Ø 0,05 mm)

электрическое подключение - Разъём

Разъем: 1 x M12, угловой; кодировка: A; Литой корпус: PUR (полиуретан); Блокировка: отливка из цинка, никелированн.



Соединение



BN = Цвета жил :
BK = коричневый
BU = черный
 синий