

# E10507




## Соединительный кабель с разъемом

ADOAH040MSS0002A03

Артикул недоступен - архивная позиция

Альтернативная продукция: EVC004

При выборе альтернативного датчика и принадлежностей обратите внимание на технические параметры, возможны несоответствия!



### Электронные данные

Рабочее напряжение [V] < 250 AC / < 300 DC

### Условия эксплуатации

Температура окружающей среды [°C] -25...90

Степень защиты IP 67

### Механические данные

Размеры [mm] 27 x 15 x 39

Материал TPU

Формованный материал корпуса TPU

Материал накладной гайки латунь, никелированн.

### Примечания

Упаковочная величина 1 шт.

### электрическое подключение

Кабель: 2 м, PUR / PVC, оранжевый, Ø 5 мм; 3 x 0,34 мм<sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 мм)

### электрическое подключение - Разъём


Разъём: 1 x M12, угловой; Литой корпус: TPU; Блокировка: латунь, никелированн.

# E10507




## Соединительный кабель с разъемом

ADOAH040MSS0002A03



### Соединение



Цвета жил :  
BN = коричневый  
BK = черный  
BU = синий