


E10512



Соединительный кабель с разъемом

ADOAH040MSS0005A03

Артикул недоступен - архивная позиция



Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	< 250 AC / < 300 DC
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-25...90
Степень защиты		IP 67
Механические данные		
Размеры	[mm]	27 x 15 x 39
Материал		TPU
Формованный материал корпуса		TPU
Материал накладной гайки		латунь, никелированн.
Примечания		
Упаковочная величина		1 шт.

E10512



Соединительный кабель с разъемом


ADOAH040MSS0005A03

электрическое подключение


Кабель: 5 m, PUR / PVC, оранжевый, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm²

электрическое подключение - Разъём

Разъем: 1 x M12, угловой; кодировка: A; Литой корпус: TPU; Блокировка: латунь, никелированн.



Соединение



BN =	Цвета жил :
BK =	коричневый
BU =	черный
	синий