
E10520

Соединительный кабель с разъемом

ADOGH040MSS0002A03

Артикул недоступен - архивная позиция

Альтернативная продукция: EVC001
При выборе альтернативного датчика и принадлежностей обратите внимание на технические параметры, возможны несоответствия!



Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	< 250 AC / < 300 DC
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-25...90
Степень защиты		IP 67
Механические данные		
Размеры	[mm]	15 x 15 x 43
Материал		TPU
Формованный материал корпуса		TPU
Материал накидной гайки		латунь, никелированн.
Примечания		
Упаковочная величина		1 шт.

E10520

Соединительный кабель с разъемом

ADOGH040MSS0002A03

электрическое подключение


Кабель: 2 m, PUR / PVC, оранжевый, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

электрическое подключение - Разъём

Разъем: 1 x M12, прямой; кодировка: A; Литой корпус: TPU; Блокировка: латунь, никелированн.



Соединение



	Цвета жил :
BN =	коричневый
BK =	черный
BU =	синий