


# E10522



## Соединительный кабель с разъемом

ADOGH040MSS0005A03

Артикул недоступен - архивная позиция



### Электронные данные

Рабочее напряжение [V] < 250 AC / < 300 DC

### Условия эксплуатации

Температура окружающей среды [°C] -25...90

Степень защиты IP 67

### Механические данные

Размеры [mm] 15 x 15 x 43

Материал TPU

Формованный материал корпуса TPU

Материал накладной гайки латунь, никелированн.

### Примечания

Упаковочная величина 1 шт.

### электрическое подключение

Кабель: 5 м, PUR / PVC, оранжевый, Ø 5 мм; 3 x 0,34 мм<sup>2</sup>

### электрическое подключение - Разъём


Разъём: 1 x M12, прямой; Литой корпус: TPU; Блокировка: латунь, никелированн.

# E10522




## Соединительный кабель с разъемом

ADOGH040MSS0005A03



### Соединение



Цвета жил :

BN = коричневый  
BK = черный  
BU = синий