




Соединительный кабель

VDOAH042MSS0005A03STGH030MSS

Артикул недоступен - архивная позиция



Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	10...30 DC
Выходы		
Электрическое исполнение		PNP
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-25...90
Степень защиты		IP 67
Механические данные		
Материал		PUR (полиуретан)
Формованный материал корпуса		PUR (полиуретан)
Материал накидной гайки		латунь, никелированн.
Дисплей / Элементы управления		
Дисплей	Состояние выхода	1 x светодиод, жёлтый
	режим работы	1 x светодиод, зелёный
Примечания		
Упаковочная величина		1 шт.

Соединительный кабель

VDOAH042MSS0005A03STGH030MSS

электрическое подключение - разъем


Разъем: 1 x M12, прямой; кодировка: A; Литой корпус: PUR (полиуретан); Блокировка: латунь, никелированн.; Момент затяжки: 0,5 Nm



электрическое подключение

Кабель: 5 m, PUR / PVC, оранжевый, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (180 x Ø 0,05 mm)

Соединение



ВК = Цвета жил :
 BN = черный
 BU = коричневый
 синий

электрическое подключение - Разъём

Разъем: 1 x M12, угловой; кодировка: A; Литой корпус: PUR (полиуретан); Блокировка: латунь, никелированн.; Момент затяжки: 0,5 Nm

