


E10565



Соединительный кабель с разъемом

ADOAH042MSS0007E03

Артикул недоступен - архивная позиция



Электронные данные

Рабочее напряжение [V] 10...30 DC

Выходы

Электрическое исполнение PNP

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды [°C] -20...70

Степень защиты IP 67

Механические данные

Размеры [mm] 29 x 15 x 44

Материал PA 6.6

Формованный материал корпуса PA 6.6

Материал накладной гайки алюминий

Дисплей / Элементы управления

Дисплей	Состояние выхода	1 x светодиод, жёлтый
	режим работы	1 x светодиод, зелёный

Примечания

Упаковочная величина 1 шт.

E10565



Соединительный кабель с разъемом

ADOAH042MSS0007E03

электрическое подключение


Кабель: 7 м, PUR (полиуретан), оранжевый, Ø 4,5 мм; 3 x 0,34 мм²

электрическое подключение - Разъём

Разъём: 1 x M12, угловой; кодировка: A; Литой корпус: PA 6.6; Блокировка: алюминий



Соединение



BN = Цвета жил :
коричневый
BK = черный
BU = синий